

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1-10
GTIN	4062406042158
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 23 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	160 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	76,2 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	10
Ø navoja	25,4 mm
4-kutna drška □	16 mm

Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	23 mm
Ø drške D _s	20 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1-10 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje