

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.7/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 1.7/8-16
GTIN	4062406038557
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 47,625 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 46,1 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	36 mm
Dubina navoja	95,25 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	29 mm
Broj oštrica Z	4

Nagib navoja	1,588 mm
Ø navoja	47,625 mm
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	46,1 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.7/8-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje