

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2-16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 2-16
GTIN	4062406038663
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 49,3 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	16
Nagib navoja	1,588 mm
Ø navoja	50,8 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
4-kutna drška □	32 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	101,6 mm
Broj oštrica Z	4

Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	49,3 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje