

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 5/8-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 5/8-12
GTIN	4062406039554
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,9 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	9 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Ø osnovne rupe	13,9 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	47,64 mm
Ukupna duljina L	110 mm

Ø drške D _s	12 mm
Ø navoja	15,88 mm
Navoji po colu	12
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	5/8-12 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje