

**Set ručnih razvrtača, br. 160150 s kutijom H7, broj razvrtača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160175 6
GTIN	4045197994806
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

S **lijevom spiralom** 7 – 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/5 duljine oštrice. Parni broj zuba s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Sadržaj:

Po 1 razvrtač: vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Dio isporuke:

6- dijelni set ručnih razvrtača s kutijom.

Tehnički opis

Broj razvrtača	6
Tolerancija bušenja	H7
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 206 B

Kut spirale	7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	za odobrene rupe
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Pribor

Ručni razvrtačH7 nazivni Ø DC 6 mm	160150 6
Ručni razvrtačH7 nazivni Ø DC 10 mm	160150 10
Ručni razvrtačH7 nazivni Ø DC 5 mm	160150 5
Ručni razvrtačH7 nazivni Ø DC 8 mm	160150 8
Ručni razvrtačH7 nazivni Ø DC 3 mm	160150 3
Ručni razvrtačH7 nazivni Ø DC 4 mm	160150 4