

**Garant****Svrđlo za centriranje HSS A lijevo, bez prevlake, nazivni  $\varnothing$  DC k12: 1,25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	111250 1,25
GTIN	4045197000453
Razred artikla	11A

**Opis****Izvedba:**

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom.

**Lijevi smijer obrade**, spiralni žlijebovi.

**Tehnički opis**

Nazivni $\varnothing D_c$	1,25 mm
Tolerancija drške	h7
za $\varnothing$ obratka	8 – 10 mm
Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/okr
$\varnothing$ drške $D_s$	3,15 mm
Ukupna duljina L	31,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 333
Tip	A
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	k12
Kut upuštanja	60 stupanj
Smjer rezanja	lijevi

Drška	Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za centriranje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		