


MIRKA**Brusna ploča na čičak (CER) Višestruke rupe, Ø 150 mm, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567557 240
GTIN	6416868235036
Razred artikla	56M

Opis**Izvedba:**

Brusne pločice na čičak s **papirnatim nosačem**. Sloj koji odbija prašinu sprječava rano trošenje. Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom.

Brusna ploča na čičak **MIRKA IRIDIUM®** s mješavinom keramičkog zrna (CER) i zrna aluminijevog oksida (A), prevlaka koja odbija prašinu, jaki učinak skidanja i dug vijek trajanja.

Upotreba:

Na **ekscentričnim brusilicama** s brusnim diskom na čičak npr. br. 567990 (moguće usisavanje prašine). Univerzalni **Allround proizvod** za grubo, srednje i fino brušenje svih metalnih i plastičnih površina, lakiranih površina i drva.

Idealno za **mekane i tvrde gornje površine**.

Tehnički opis

Ø ploče	150 mm
Granulacija	240
Serija	IRIDIUM®
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)

Sredstvo za brušenje	Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Moguće usisavanje prašine	da
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

