

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: NO.1-72

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 NO.1-72
GTIN	4062406038724
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 72

Ø navoja: 1,85 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D₃: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,55 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	72
Nagib navoja	0,353 mm
Broj oštrica Z	2
Dubina navoja	5,55 mm
Standard	DIN 371
4-kutna drška □	2,1 mm
Ø navoja	1,85 mm

Ø osnovne rupe	1,55 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Broj steznih utora	2
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	2,8 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1-72 UNF
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje