

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 2-20
GTIN	4062406038649
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D₃: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 49,58 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	49,58 mm
Navoji po colu	20
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	101,6 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Ø navoja	50,8 mm

Standard	DIN 376
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	32 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	40 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2-20 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje