

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 7/8-20
GTIN	4062406041984
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 22,23 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21,15 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 376
4-kutna drška □	14,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	18 mm
Navoji po colu	20
Ø navoja	22,23 mm
Broj steznih utora	3

Dubina navoja	66,69 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	21,15 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	7/8-20 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje