

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M26X0,75****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130000 M26X0,75 |
| GTIN           | 4045197999252   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nagib navoja       | 0,75 mm    |
| Broj steznih utora | 4          |
| 4-kutna drška □    | 14,5 mm    |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05   |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G   |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H         |
| Razred tolerancije | 7HX        |
| Razred tolerancije | 7G         |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Broj oštrica Z             | 4                                     |
| Dubina navoja              | 78 mm                                 |
| Ukupna duljina L           | 140 mm                                |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Ø navoja                   | 26 mm                                 |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 18 mm                                 |
| Standard                   | DIN 376                               |
| Ø osnovne rupe             | 25,25 mm                              |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M26×0,75                              |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                      |