

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M31X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M31X0,75
GTIN	4045197999665
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX

Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,75 mm
Dubina navoja	93 mm
Ø osnovne rupe	30,25 mm
4-kutna drška □	20 mm
Ø navoja	31 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	180 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M31×0,75
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje