

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 5/16-18
GTIN	4062406041403
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,55 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	23,82 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	8 mm
Navoji po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm
Ø osnovne rupe	6,55 mm

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	90 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	7,94 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	5/16-18 UNC LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje