

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.4-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 2,85 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,4 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	48
Ø navoja	2,85 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	8,55 mm
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,529 mm

4-kutna drška □	2,7 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	56 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	4-48 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje