

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 5/16-20
GTIN	4062406041397
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,7 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	23,82 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	90 mm
Ø navoja	7,94 mm

Ø osnovne rupe	6,7 mm
Navoji po colu	20
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	6,2 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	5/16-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje