

**Garant**
**Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2-20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 2-20
GTIN	4062406043124
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 49,58 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	49,58 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	50,8 mm
Navoji po colu	20
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Broj oštrica Z	4

Dubina navoja	101,6 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	32 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje