

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.5-40****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130036 NO.5-40 |
| GTIN           | 4062406041052  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,18 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,59 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Rezni materijal        | HSS E    |
| Ø navoja               | 3,18 mm  |
| Broj oštrica Z         | 3        |
| 4-kutna drška □        | 2,7 mm   |
| Nagib navoja           | 0,635 mm |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 3,5 mm   |
| Dubina navoja          | 9,54 mm  |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Broj steznih utora         | 3                                    |
| Navoji po colu             | 40                                   |
| Ø osnovne rupe             | 2,59 mm                              |
| Standard                   | DIN 371                              |
| Ukupna duljina L           | 56 mm                                |
| Vrsta navoja               | UNC-LH                               |
| Veličina navoja            | 5-40 UNC LH                          |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | lijevi                               |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |