

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.3/4-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.3/4-18
GTIN	4062406045142
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43,25 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	43,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Navoji po colu	18
Ø navoja	44,45 mm

Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	220 mm
Dubina navoja	111,1 mm
Nagib navoja	1,411 mm
4-kutna drška □	29 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.3/4-18 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje