

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M2,5X0,2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M2,5X0,2
GTIN	4045197997654
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Nagib navoja	0,2 mm
Ø osnovne rupe	2,3 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G

Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Ø navoja	2,5 mm
Standard	DIN 371
Dubina navoja	7,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5×0,2
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje