

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 5/8-18
GTIN	4062406041762
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,411 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	12 mm
4-kutna drška □	9 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3

Ukupna duljina L	110 mm
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Ø navoja	15,88 mm
Navoji po colu	18
Dubina navoja	47,64 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	5/8-18 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje