

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.5/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.5/8-16
GTIN	4062406045036
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39,8 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	39,8 mm
Dubina navoja	103,19 mm
Ø drške D _s	32 mm
Navoji po colu	16
4-kutna drška □	24 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E

Ø navoja	41,275 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,588 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.5/8-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje