

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.11/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.11/16-18
GTIN	4062406045098
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 42,86 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 41,6 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	29 mm
Ø navoja	42,86 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,411 mm
Ø drške D _s	36 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	220 mm

Dubina navoja	107,15 mm
Ø osnovne rupe	41,6 mm
Navoji po colu	18
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	1.11/16-18 UNEF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje