

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.13/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.13/16-8
GTIN	4062406043001
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 46,037 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Ø navoja	46,037 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Dubina navoja	92 mm
Ø drške D _s	36 mm
Ø osnovne rupe	43 mm
Broj oštrica Z	4

Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	250 mm
4-kutna drška □	29 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	8
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.13/16-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje