

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.5/8-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.5/8-10
GTIN	4062406042820
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	2,54 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
4-kutna drška □	24 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	200 mm
Navoji po colu	10
Broj steznih utora	4

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	41,275 mm
Dubina navoja	82,55 mm
Ø osnovne rupe	39 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1.5/8-10 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje