

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.7/16-20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130036 1.7/16-20
GTIN	4062406042578
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 35,32 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1,27 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø osnovne rupe	35,32 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	36,512 mm

Ø drške D _s	28 mm
Navoji po colu	20
Broj steznih utora	4
4-kutna drška □	22 mm
Dubina navoja	73 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.7/16-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje