

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.12-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.12-48
GTIN	4062406041182
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,98 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	4,9 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	80 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ø navoja	5,49 mm

Navoji po colu	48
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	4,98 mm
Nagib navoja	0,529 mm
Dubina navoja	16,47 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	12-48 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje