

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M1,8X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M1,8X0,35
GTIN	4045197997562
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	40 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	2
Nagib navoja	0,35 mm
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Broj steznih utora	2
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø navoja	1,8 mm
Dubina navoja	5,4 mm
Ø osnovne rupe	1,45 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M1,8×0,35
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje