

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1-20
GTIN	4062406044343
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24,3 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	20
Nagib navoja	1,27 mm
Dubina navoja	63,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Ø navoja	25,4 mm

Standard	DIN 376
4-kutna drška □	16 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	160 mm
Ø osnovne rupe	24,3 mm
Vrsta navoja	UNEF
Veličina navoja	1-20 UNEF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje