

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.6-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 3,51 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D₃: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,77 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	2,77 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	10,53 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	56 mm
Navoji po colu	32
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D _s	4 mm
4-kutna drška □	3 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Ø navoja	3,51 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	6-32 UNC LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje