

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 15/16-16

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130036 15/16-16 |
| GTIN | 4062406042066 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 23,812 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22,3 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Standard | DIN 376 |
| Broj steznih utora | 3 |
| 4-kutna drška □ | 14,5 mm |
| Nagib navoja | 1,588 mm |
| Ø osnovne rupe | 22,3 mm |
| Ukupna duljina L | 160 mm |
| Navoji po colu | 16 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja | 23,812 mm |
| Dubina navoja | 47,64 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø drške D _s | 18 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Vrsta navoja | UN-LH |
| Veličina navoja | 15/16-16 UN LH |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |