

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.6-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.6-40
GTIN	4062406041069
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,51 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,95 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	0,635 mm
Dubina navoja	10,53 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	40
Ø drške D <sub>s</sub>	4 mm

Ø osnovne rupe	2,95 mm
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	3 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	3,51 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	6-40 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje