

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.5/16-16****Podaci za narudžbu**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 130040 1.5/16-16 |
| GTIN           | 4062406044701    |
| Razred artikla | 10N              |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 33,338 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 31,75 mm

**Tehnički opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Broj steznih utora     | 4         |
| Dubina navoja          | 83,3 mm   |
| Nagib navoja           | 1,588 mm  |
| 4-kutna drška □        | 22 mm     |
| Broj oštrica Z         | 4         |
| Ø navoja               | 33,338 mm |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 28 mm     |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 200 mm                               |
| Navoji po colu             | 16                                   |
| Ø osnovne rupe             | 31,75 mm                             |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Standard                   | DIN 376                              |
| Vrsta navoja               | UN                                   |
| Veličina navoja            | 1.5/16-16 UN                         |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |