

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.8-32

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130036 NO.8-32
GTIN	4062406041090
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,17 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,42 mm

Tehnički opis

Ø navoja	4,17 mm
Ø drške D _s	4,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	3,42 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Navoji po colu	32
Broj steznih utora	3

Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	63 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	3,4 mm
Dubina navoja	12,51 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	8-32 UNC LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje