

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 2-10
GTIN	4062406043179
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 48,4 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	101,6 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D _s	40 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	10

Ø navoja	50,8 mm
Ø osnovne rupe	48,4 mm
4-kutna drška □	32 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	2-10 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje