

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1/2-27

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130036 1/2-27
GTIN	4062406041588
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 27

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,85 mm

Tehnički opis

Ø navoja	12,7 mm
4-kutna drška □	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	11 mm
Navoji po colu	27
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376

Dubina navoja	25,4 mm
Nagib navoja	0,94 mm
Ø osnovne rupe	11,85 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1/2-27 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje