

Garant**XDMT090416ZDER, HB4420, tip: S**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212883 S
GTIN	4045197625847
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,45 mm
Tip	S
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	4.76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDER
Vrsta	HB4420
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,7 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Prevlaka	PVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		