

**Garant****VHM NC precizni zabušivač 142°, bez prevlake, Ø DC h6: 1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121068 1
GTIN	4045197647726
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

**Samocentriranje** s pomoću **1 rezne oštice** zaslužno je za **maksimalno preciznu obradu**.

**Upotreba:**

S kutom oštice **142°** za laganu naknadnu obradu sa svrdlom.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

**Obratite pozornost na vrijednost posmaka  $f = 0,015$  mm/U!**

**Tehnički opis**

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	4 mm
Posmak $f$ u čeliku $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/okr
Nazivni Ø $D_c$	1 mm
Tolerancija drške	h6
Ø drške $D_s$	1 mm
Ukupna duljina $L$	25 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	h6

Kut vrha	142 stupanj
Broj oštrica Z	1
Unutarje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		