

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.2-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 64

Ø navoja: 2,18 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,9 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	2,1 mm
Nagib navoja	0,399 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	64
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	45 mm
Ø drške D _s	2,8 mm

Dubina navoja	6,54 mm
Ø navoja	2,18 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	1,9 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	2-64 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje