

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.0-80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 80

Ø navoja: 1,53 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D_s: 2,5 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,25 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,318 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	40 mm
Ø drške D _s	2,5 mm
Ø osnovne rupe	1,25 mm
Navoji po colu	80

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	2
Ø navoja	1,53 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Dubina navoja	4,59 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	0-80 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje