

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2.1/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 2.1/16-16
GTIN	4062406000103
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 52,387 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 51 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,588 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Ø osnovne rupe	51 mm
4-kutna drška □	32 mm
Broj oštrica Z	6
Rezni materijal	HSS
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm

Ø navoja	52,387 mm
Broj steznih utora	6
Navoji po colu	16
Dubina navoja	78,58 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	2.1/16-16 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje