

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.3/8-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.3/8-14
GTIN	4062406044763
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 34,925 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 33,3 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	34,925 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Dubina navoja	87,31 mm
Navoji po colu	14
Ø osnovne rupe	33,3 mm

Ø drške D _s	28 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Ukupna duljina L	200 mm
4-kutna drška □	22 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.3/8-14 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje