

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.6-40****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130040 NO.6-40 |
| GTIN           | 4062406043308  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,505 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,95 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Standard               | DIN 371  |
| Broj steznih utora     | 3        |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 4 mm     |
| Navoji po colu         | 40       |
| Ø osnovne rupe         | 2,95 mm  |
| 4-kutna drška □        | 3 mm     |
| Ø navoja               | 3,505 mm |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nagib navoja               | 0,635 mm                             |
| Dubina navoja              | 8,8 mm                               |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Ukupna duljina L           | 56 mm                                |
| Broj oštrica Z             | 3                                    |
| Vrsta navoja               | UNF                                  |
| Veličina navoja            | 6-40 UNF                             |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |