

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.2-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 NO.2-64
GTIN	4062406043223
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Nagib navoja	0,397 mm
Ø osnovne rupe	1,9 mm
Dubina navoja	5,46 mm
Ø navoja	2,184 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	2,8 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	64
4-kutna drška □	2,1 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Vrsta navoja	UNF

Veličina navoja	2-64 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje