

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.3-56****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130040 NO.3-56 |
| GTIN           | 4062406043247  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 2,515 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,15 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø drške D <sub>s</sub> | 2,8 mm  |
| Broj oštrica Z         | 3       |
| Ukupna duljina L       | 50 mm   |
| Broj steznih utora     | 3       |
| Navoji po colu         | 56      |
| Dubina navoja          | 6,29 mm |
| Standard               | DIN 371 |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja                   | 2,515 mm                             |
| 4-kutna drška □            | 2,1 mm                               |
| Ø osnovne rupe             | 2,15 mm                              |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Nagib navoja               | 0,454 mm                             |
| Vrsta navoja               | UNF                                  |
| Veličina navoja            | 3-56 UNF                             |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |