

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: NO.1-72****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 NO.1-72
GTIN	4062406043209
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 72

Ø navoja: 1,854 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,55 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	72
Ø navoja	1,854 mm
Broj oštrica Z	2
Nagib navoja	0,353 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	2

Dubina navoja	4,635 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Ø osnovne rupe	1,55 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1-72 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje