

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 3/8-16
GTIN	4062406045968
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 7,95 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	10 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	9,525 mm
Dubina navoja	23,83 mm
Nagib navoja	1,588 mm

Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	7,95 mm
4-kutna drška □	8 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	100 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	3/8-16 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje