

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 1.15/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 1.15/16-16
GTIN	4062406047573
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 49,212 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D₃: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 47,7 mm

Tehnički opis

Ø navoja	49,212 mm
4-kutna drška □	32 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	123 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Broj oštrica Z	4

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	16
Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	40 mm
Ø osnovne rupe	47,7 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.15/16-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje