

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 11/16-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 11/16-24
GTIN	4062406046293
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₃: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,6 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	11 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	16,6 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Dubina navoja	43,7 mm
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	24

Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	125 mm
Ø navoja	17,462 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	14 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	11/16-24 UNEF LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje