

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.10-28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 NO.10-28
GTIN	4062406045630
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 4,826 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 3,95 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	3,95 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	12,1 mm

Navoji po colu	28
Nagib navoja	0,907 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	4,826 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	10-28 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje