

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 9/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130041 9/16-16
GTIN	4062406046187
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 14,288 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,8 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ø navoja	14,288 mm
4-kutna drška □	9 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	12,8 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	16

Ukupna duljina L	110 mm
Dubina navoja	35,72 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	11 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	9/16-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje